

3M Science.
Applied to Life.™

Découvrez le masque respiratoire complet réutilisable de nouvelle géné- ration de 3M.

Présentation du masque
respiratoire complet
réutilisable 3M™ Secure
Click™ Série FF-800.



Présentation du Masque respiratoire complet réutilisable 3M™ Secure Click™ Série FF-800

Conçu avec de nouvelles caractéristiques intelligentes et intuitives, le masque respiratoire complet réutilisable 3M™ Secure Click™ Série FF-800 aide à protéger les travailleurs contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des filtres et des cartouches 3M™ Secure Click™ certifiés.

Membrane phonique

Conçu pour faciliter la communication.

Grande visière Aide à fournir une vue panoramique pour une excellente vision périphérique.

Protection Scotchgard™ sur l'optique pour une meilleure résistance à la peinture et aux taches.

Nouveau

Connexion de filtre unique

S'enclenche pour un assemblage intuitif.

Nouveau

Positionnement confortable

Positionne le masque plus confortablement sur la tête, réduisant les points de pression et le tirage des cheveux.

Nouveau

Contrôle d'étanchéité avec bouton d'étanchéité

Moyen facile d'effectuer le contrôle d'étanchéité avant chaque utilisation.

Couvercle de soupape d'expiration

Redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas.



Masque respiratoire complet réutilisable 3M™ Secure Click™ Série FF-800

Produit : FF-801/FF-802/FF-803

Dimensions : Petit / moyen / large



Écoutez-le :

La connexion 3M™ Secure Click™ aide à donner la certitude que les filtres sont correctement installés. Alignez simplement les connexions et appuyez pour entendre un clic.



Vérifiez-le :

Aidez à accroître la confiance des travailleurs dans le fait que le masque est porté correctement grâce au contrôle d'étanchéité facile par simple pression d'un bouton.



"Ressez-le :

Découvrez la respirabilité et le confort fournis par les premiers systèmes de filtres mondiaux de filtre / combinaison gaz et vapeur à quatre flux.



Dites-le :

Utilisez la membrane phonique pour faciliter la communication.



| Masques complets | |
|------------------|--|
| Produit | Description |
| FF-801 | Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Petit, FF-801 |
| FF-802 | Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Moyen, FF-802 |
| FF-803 | Masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™, Large, FF-803 |

| Filtres à particules | |
|----------------------|---|
| Produit | Description |
| D3125 | Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125 |
| D3135 | Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135 |
| D3128 | Filtre 3M™ Secure Click™ contre les particules, les odeurs gênantes de vapeurs organiques ou de gaz acide et l'ozone jusqu'à 10 fois la VLEP, P2 R, D3128 |
| D3138 | Filtre 3M™ Secure Click™ contre les particules, les odeurs gênantes de vapeurs organiques ou de gaz acide et l'ozone jusqu'à 10 fois la VLEP, P3 R, D3138 |

| Filtres antigaz et antivapeur | |
|-------------------------------|---|
| Produit | Description |
| D8059 | Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, avec Double flux, D8059 |
| D8055 | Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2, avec Double flux, D8055 |
| D8051 | Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1, avec Double flux, D8051 |

| Filtres à particules – compatibles avec les filtres antigaz et antivapeur | |
|---|--|
| Produit | Description |
| D701 | Dispositif de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™ Secure Click™, D701 |
| D7915 | Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915 |
| D7925 | Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925 |
| D7935 | Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935 |

| Filtres combinés | |
|------------------|--|
| Produit | Description |
| D8095 | Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2 P3 R, avec Double flux, D8095 |
| D8094 | Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1 P3 R, avec Double flux, D8094 |

| Adaptateurs pour essai d'ajustement | |
|-------------------------------------|---|
| Produit | Description |
| FF-800-06 | Adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™, FF-800-06 |

| Accessoires et pièces détachées | |
|---------------------------------|---|
| Produit | Description |
| FF-400-01 | Boucle 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-01, 30 unités/carton |
| FF-400-02 | Bouton 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-02, 30 unités/carton |
| FF-400-06 | Fixation de harnais calage tête confort 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-06, 5 unités/carton |
| FF-400-07 | Ensemble Soupape d'expiration 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-07, 5 unités/carton |
| FF-400-11 | Ensemble demi-masque intérieur 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-11, 5 unités/carton |
| FF-400-13 | 3M™ Secure Click™ Série FF-800 Ensemble membrane phonique FF-400-13, 5 unités/carton |
| FF-800-01 | Visière de remplacement 3M™ Secure Click™ FF-800-01, 5 unités/carton |
| FF-800-02 | Assemblage de monture d'optique 3M™ Secure Click™ FF-800-02, 5 unités/carton |
| FF-800-03 | Ensemble de soupape inspiratoire 3M™ Secure Click™ FF-800-03, 10 unités/carton |
| FF-800-04 | Ensemble couvercle de soupape d'expiration 3M™ Secure Click™ FF-800-04, 5 unités/carton |
| FF-800-05 | Harnais de tête 3M™ FF-800-05, 5 unités/carton |
| 7582 | Soupape inspiratoire 3M™, 7582, 10 unités/sachet |
| 6583 | Clapet d'expiration 3M™, 6583, 10 unités/carton |
| FF-400-15 | Film de protection de visière pelable pour masque 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-15, 100 unités/sac |
| FF-400-17 | Film de protection de visière pelable semi-permanent pour 3M™ Secure Click™ Série FF-800s FF-400-17, 20 unités/carton |
| FF-400-18 | 3M™ Secure Click™ Série FF-800 Film de protection de visière pelable empilé FF-400-18, 20 unités/carton |
| 6886 | Protection de visière teintée 3M™ 6886, 25 unités/Sac |
| FF-800-06 | Kit d'adaptateur d'essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™ FF-800-06, 1 ea/carton |
| 102 | Kit lunettes universel 3M™, 102 |
| FF-400-25 | Sac de stockage réutilisable en nylon pour masque 3M™ Secure Click™ Série FF-800 FF-400-25 10 unités/carton |



Solutions de protection
individuelle
3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex